

機器番号		設置場所		機種				点検回数	備考	
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー			
病棟	1	栄養管理入口外部側	BF	引分	VS-60	反射	ナブコ	4		
	2	栄養管理入口内部側	BF	引分	DSN-60	反射	ナブコ	4		
	3	地下1F厨房入口	BF	引分	VS-60	反射	ナブコ	4		
	4	栄養管理室	BF	二重片引	VS-60	反射	ナブコ	4		
	5	地下ロッカー室	BF	引分	DS-150	反射	ナブコ	2		
	6	通路	BF	引分	VS-85	反射	ナブコ	4		
	7	資材搬入口外部側	BF	引分	VS-85	反射	ナブコ	4		
	8	資材搬入口内部側	BF	引分	VS-85	反射	ナブコ	4		
	9	職員玄関外部側	1F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4		
	10	職員玄関内部側	1F	引分	DS-75	反射	ナブコ	4		
	11	リハビリ水治療	1F	片引	DS-75	タッチ	ナブコ	2		
	12	リハビリ女子トイレ	1F	片引	DS-75	タッチ	ナブコ	2		
	13	リハビリ男子トイレ	1F	片引	DS-75	タッチ	ナブコ	2		
	14	外来治療センター正面	1F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4		
	15	外来治療室 右	1F	片引	DSN-75	反射	ナブコ	2		
	16	外来治療室 左	1F	片引	DSN-75	反射	ナブコ	2		
	17	内視鏡通路	1F	折戸	MFN-75	タッチ・反射	ナブコ	4		
	18	内視鏡リカバリー室	1F	片引	VS-85	非接触	ナブコ	4		
	19	内視鏡洗浄室	1F	片引	VS-85	非接触	ナブコ	4		
	20	集中治療室奥	3F	二重片引	DSN-60 D2	フット・非接触	ナブコ	4		
	21	集中治療室手前	3F	二重片引	DSN-60 D2	フット・非接触	ナブコ	4		
	22	4階東病棟北側手前	4F	折戸	MF-75	デンキー・フット	ナブコ	4		
	23	4階東病棟北側中	4F	折戸	MF-N75	非接触	ナブコ	4		
	24	4階東病棟北側奥	4F	折戸	MF-75	非接触	ナブコ	4		
	25	NICU右側入口手前	4F	折戸	DF-41	デンキー・フット	ナブコ	4		
	26	NICU右側入口奥	4F	折戸	DF-41	フット	ナブコ	4		
	27	NICU内部入口	4F	片引	DSN-75	非接触	ナブコ	2		
	28	NICU廊下入口	4F	片引	DSN-150	非接触	ナブコ	2		
	29	NICU廊下手前	4F	折戸	MF-75	非接触	ナブコ	4		
	30	NICU廊下奥	4F	折戸	MF-N74	反射	ナブコ	4		
	31	GCU入口手前	4F	片引	DSN-150	非接触	ナブコ	2		
	32	GCU入口奥	4F	片引	DS-60	フット	ナブコ	4		
	33	NICU-GCU間	4F	両開	100KLCM	光線	フルテック	2		
	34	小児用HCU(3床)	4F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2		
	35	小児用HCU(1床)	4F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2		
	36	西病棟身障者トイレ	5F	片引	VS-60	押ボタン	ナブコ	2		
	37	8階無菌病棟正面	8F	折戸	DH-41	非接触	ナブコ	4		
	38	8階無菌病棟正面	8F	折戸	DH-41	非接触	ナブコ	4		
	39	9階SCU入口	9F	片引	DSN-75	非接触	ナブコ	2		
	40	特別治療室	9F	片引	DS-21	タッチ	ナブコ	2		
	41	前室手前	9F	折戸	HBDD-2	非接触	フルテック	2		
	42	前室奥	9F	折戸	HBDD-2	非接触	フルテック	2		
	43	感染病棟入口	9F	折戸	DF-41	非接触	ナブコ	2		
	44	感染病棟921号外	9F	片引	DS-40	非接触	ナブコ	2		
	45	感染病棟921号内	9F	片引	DS-40	非接触	ナブコ	2		
	46	NICU陰圧室(4階)	4F	折戸	V-MF-85	非接触	ナブコ	2		
	47	厨房入口(履物替)	B1F	片引	DS-40	非接触	ナブコ	4		
病棟	点検周期 3M		26	台	片開き	4	台	両開き	22	台
病棟	点検周期 6M		21	台	片開き	15	台	両開き	6	台
病棟	合計		47	台						

青森県立中央病院自動ドア設置一覧表

別表1

2/4

機器番号		設置場所		機種				点検回数	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー		
中央診療棟	1	アフターローディング室	BF	片引	DS-51	フット	ナブコ	4	
	2	第1ライナック室	BF	片引	DS-500	フット	ナブコ	4	
	3	第2ライナック室	BF	片引	DSN-250	フット	ナブコ	4	
	4	RI室入口	BF	折戸	MF-75	反射	ナブコ	2	
	5	PETCT室	BF	片引き	DSN-150F30	反射	ナブコ	2	
	6	放射線科	1F	4枚折戸	DH-41D	タッチ	ナブコ	4	
	7	メンタルヘルス入口	2F	引分	100KLCM	押ボタン・反射	フルテック	2	
	8	治験管理室入口	2F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	2	
	9	病理部入口	2F	引分	VS-85	反射	ナブコ	2	
	10	手術部入口 外	3F	引分	VS-85	押ボタン・反射	ナブコ	4	
	11	手術部入口 中	3F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4	
	12	清潔エリア入口	3F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4	
	13	中央材料室	3F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4	
	14	リカバリー室	3F	片引	DSN-75	フット	ナブコ	4	
	15	血管造影室	3F	片引	VS-150	フット	ナブコ	4	
	16	心臓カテーテル室	3F	片引	VS-150	フット	ナブコ	4	
	17	手術室入口 東側	3F	4枚折戸	HBDD-DC	非接触	フルテック	4	
	18	手術室2耳鼻科	3F	2重片引	100KLDM	フット	フルテック	4	
	19	手術室3整形南側	3F	2重片引	100KLDM	フット	フルテック	4	
	20	手術室3整形内部	3F	片引	100KLCM	フット	フルテック	4	
	21	手術室4透視	3F	2重片引	200KLCM	フット	フルテック	4	
	22	手術室5脳外科	3F	片引	200KLCM	フット	フルテック	4	
	23	手術室6無菌室	3F	片引(気密)	DC-4	フット	フルテック	4	
	24	手術室7A外科西側	3F	2重片引	100KLCM	フット	フルテック	4	
	25	手術室8婦人科	3F	片引	100KLCM	フット	フルテック	4	
	26	手術室9湿式	3F	片引	100KLCM	フット	フルテック	4	
	27	手術室入口北側	3F	引分	DS-75	フット	ナブコ	4	
	28	手術部器材室	3F	片引	DS-75	フット	ナブコ	4	
	29	外来手術室内側	3F	片引	DSN-150	フット・非接触	ナブコ	4	
	30	外来手術室前室	3F	片引	DSN-150	フット・非接触	ナブコ	4	
	31	心カテ・アンギオ入口外	3F	片引	DSN-150	非接触	ナブコ	4	
	32	心カテ・アンギオ入口内	3F	片引	DSN-150	非接触	ナブコ	4	
	33	手術準備室	3F	片引	DSN-75	非接触	ナブコ	4	
	34	手術室増改築分	3F	二重片引	VS-150	非接触	ナブコ	4	
	35	手術室増改築分	3F	二重片引	VS-150	非接触	ナブコ	4	
	36	手術室増改築分	3F	片引き	VS-150	非接触	ナブコ	4	
	中診棟 点検周期 3M		31	台	片開き 18	台	両開き 13	台	
	中診棟 点検周期 6M		5	台	片開き 1	台	両開き 4	台	
	中診棟 合計		36	台					

機器番号		設置場所		機種					点検 回数	備考	
棟名	番号	部屋名等	回数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー				
玄 関 棟	1	外来入口外部側	1F	引分	VS-85	反射	ナブコ	ナブコ	4		
	2	外来入口中間山手側	1F	引分	VS-85	反射	ナブコ	ナブコ	4		
		外来入口中間海手側	1F	引分	VS-85	反射	ナブコ	ナブコ		停止	
	3	外来入口内部山手側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4		
		外来入口内部海手側	1F	引分	DS-21	反射	ナブコ	ナブコ		停止	
	4	入退院入口外部側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4	停止	
	5	入退院入口中間山手側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4	停止	
	6	入退院入口中間海手側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4	停止	
	7	入退院入口内部山手側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4		
	8	入退院入口内部海手側	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	4	停止	
	9	特別外来	1F	引分	DSN-75	反射	ナブコ	ナブコ	2		
	外来棟 点検周期 3M		8	台	片開き	0	台	両開き	8	台	
	外来棟 点検周期 6M		1	台	片開き	0	台	両開き	1	台	
	外来棟 合計		9	台							

機器番号		設置場所		機種				点検 回数	備考		
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー				
外来棟	1	外来食堂	2F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4			
	2	外来身障者トイレ	1F	片引	DSN-60	押ボタン	ナブコ	2			
	3	外来身障者トイレ	2F	片引	DSN-60	押ボタン	ナブコ	2			
	4	電算室	3F	片引	VS-60	タッチ	ナブコ	2			
	5	MFICU入口	4F	引分	VS-85	反射	ナブコ	4			
	6	MFICU通路北側	4F	引分	V-MF85	フット	ナブコ	4			
	7	MFICU通路南側	4F	折戸	MF-150	フット	ナブコ	4			
	8	MFICU通路西側	4F	折戸	MF-150	フット	ナブコ	4			
	9	MFICU器材室	4F	片引	DS-75	非接触	ナブコ	4			
	10	MFICU器材室内部側	4F	片引	DS-75	フット	ナブコ	4			
	11	MFICU特別分娩室前室	4F	片引	DS-75	フット	ナブコ	4			
	12	MFICU特別分娩室	4F	片引	DS-150	フット	ナブコ	4			
	13	MFICU特別診察室側	4F	折戸	DF-41	反射	ナブコ	4			
	14	MFICU病室側	4F	折戸	DF-41	反射	ナブコ	4			
	15	MFICU診察室	4F	片引	VS-85	反射	ナブコ	4			
	16	MFICU特別分娩室	4F	片引	VS-85	反射	ナブコ	4			
	外来棟 点検周期 3M		13	台	片開き	6	台	両開き	7	台	
	外来棟 点検周期 6M		3	台	片開き	3	台	両開き	0	台	
	外来棟 合計		16	台							

機器番号		設置場所		機種				点検回数	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー		
救急救命棟	1	正面入口(外側左)	1F	片引	160KLCM	光線式	フルテック	2	
	2	正面入口(外側右)	1F	片引	160KLCM	光線式	フルテック	2	
	3	正面入口(内側)	1F	片引	160KLCM	光線式	フルテック	2	
	4	感染診察室	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	5	観察ベッド1	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	6	観察ベッド2	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	7	初療室1東	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	8	初療室2東	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	9	感染待合	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	10	初療室1西	1F	引分	100KLCM	非接触	フルテック	2	
	11	初療室2西	1F	引分	100KLCM	非接触	フルテック	2	
	12	初療室連絡	1F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	2	
	13	車寄せ1	1F	引分	100KLCM	非接触	フルテック	2	
	14	車寄せ2	1F	片引	100KLCM	非接触	フルテック	2	
	15	CT室入口	1F	片引	250KLCM	フット	フルテック	2	
	16	X線撮影室入口	1F	片引	250KLCM	フット	フルテック	2	
	17	救命棟渡り廊下	1F	二重片引	VS-85	デンキキー・反射	ナブコ	4	
	18	救命棟通路	1F	二重片引	VS-85	非接触	ナブコ	2	
	19	HCU入口	3F	片引	P60KNB	非接触	フルテック	4	
	外来棟	点検周期 3M	2	台	片開き	1	台	両開き	1
外来棟	点検周期 6M	17	台	片開き	13	台	両開き	4	台
外来棟	合計	19	台						

機器番号		設置場所		機種				点検 回数	備考	
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式	スイッチ	メーカー			
M R I 棟	1	救命棟側入口外	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	2	救命棟側入口内	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	3	前室3—操作室	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	4	前室3—前室2	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	5	待合一前室2	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	6	前室2—操作室	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	7	待合一前室1	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	8	前室1—操作室	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	9	待合一多目的	1F	片引	DSN-60	反射	ナブコ	2		
	10	放射線科側入口	1F	片引	DS-40	反射	ナブコ	2		
	外来棟	点検周期 3M		0 台	片開き 0 台		両開き 0 台			
	外来棟	点検周期 6M		10 台	片開き 10 台		両開き 0 台			
	外来棟	合計		10 台						

合計	点検周期 3M	80 台	片開き 29 台	両開き 51 台
	点検周期 6M	57 台	片開き 42 台	両開き 15 台
	合計	137 台		